



可とう管ガス栓 自在部オスねじロングタイプ〈ボール弁〉


■BG-21KDL

機器接続
ガス栓

品 番	サイズ		入 数
	入 口	出 口	
BG-21KDL	Rc $\frac{1}{2}$	自在R $\frac{1}{2}$	30(5)※

■KBG-21KDL (LC)

■KBG-21KDL (LC) 左



検査孔付



機器接続
ガス栓

検査孔付

機器接続
ガス栓

KBG-21KDL (LC)

KBG-21KDL (LC) 左




品 番	サイズ		入 数
	入 口	出 口	
KBG-21KDL (LC)	Rc $\frac{1}{2}$	自在R $\frac{1}{2}$	20(5)※
KBG-21KDL (LC) 左	Rc $\frac{1}{2}$	自在R $\frac{1}{2}$	20(5)※

プッシュインパクト接続 可とう管ガス栓 自在部オスねじロングタイプ〈ボール弁〉

■ONGP-21KDL (10A)

■ONGP-21KDL (15A)

機器接続
ガス栓機器接続
ガス栓

() 内は 15A の寸法です

品 番	サイズ		入 数
	入 口	出 口	
ONGP-21KDL (10A)	10A	自在R $\frac{1}{2}$	20(5)※
ONGP-21KDL (15A)	15A	自在R $\frac{1}{2}$	20(5)※

■KONGP-21KDL (10A)


■KONGP-21KDL (15A)



検査孔付

機器接続
ガス栓

検査孔付

機器接続
ガス栓

() 内は 15A の寸法です

品 番	サイズ		入 数
	入 口	出 口	
KONGP-21KDL (10A)	10A	自在R $\frac{1}{2}$	20(5)※
KONGP-21KDL (15A)	15A	自在R $\frac{1}{2}$	20(5)※

※(5) は小箱の入数です。

⑤検査孔付ガス栓は本体にガスの流れの方向を矢印で表示しておりますから必ず矢印に沿って取り付けてください。

※本体写真中の → はガスの流れを表しています。ツマミの白線の方を下流に設置して下さい。